

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515****Bestelldaten**

Bestellnummer	251583 CA4515
GTIN	
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,7 mm/U
Spanbrecher	STD
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen