

**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Spanbrecher	PMG
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen