



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	PH

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen