



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Spanbrecher	PQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	CA115P
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen