



TNMG 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TNMG 160404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 6,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HBX020

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen