




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Spanbrecher	PH
Vorschub f	0,3 - 1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

170 - 380 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen