

Garant**Feinspindelset Ø 9,75 – 101,1 mm, Anbindung: ER40****Bestelldaten**

Bestellnummer	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Feinspindelwerkzeug ER kann direkt auf ein ER40-Spannzangenfutter adaptiert werden.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Wendeplattenhalter.

Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis Ø 152,1 mm.

Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im Ø.

Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602**.

Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..09T3**.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237513 ER40

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 Bohrstange Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 Bohrstange Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 Bohrstange Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für Ø 87,75 – 101,1 mm (mit Adapter Nr. 237534 bis Ø 114,1 mm).

je 1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (oder CC..0602 verwenden);

Nr. 260058 Gr. CU7010 (oder CC..09T3 verwenden).

Ersatzteil:

Für Nr. 237630 – 237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 – 237698.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237531 für Erweiterung auf Ø-Bereich von 105,75– 119,1mm (bis 132,1 mit Adapter 237534).

Wendeplattenhalter 237532 für Erweiterung auf ØBereich von 125,75– 139,1mm (bis 152,1 mit Adapter 237534). Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung $\pm 20^\circ$ achten!

Technische Beschreibung

Anbindung	ER40
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Verstellbare Bohrstange	237642
Wendeplatten-Halter	237645
SpindelkopfØ 9,75 – 152,1 mm Anbindung ER40	237513 ER40
Bohrstange	237630
CC.T 09T304 Sorte CU7010	260058 CU7010
Verstellbare Bohrstange	237640
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Bohrstange	237634
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 101,1 mm	237539