

**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	CA115P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	PMG
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen