


TNMG 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	251602 HBX130
GTIN	4045197664877
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TNMG 160404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm
 Vorschub f : 0,08 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Sorte	HBX130

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen