



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	PQ
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen