

Garant
Feinspindelset Ø 9,75 – 101,1 mm, Anbindung: HW63

Bestelldaten

Bestellnummer	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:

Feinspindelwerkzeug ER kann direkt auf ein ER40-Spannzangenfutter adaptiert werden.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Wendeplattenhalter.

Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis Ø 152,1 mm.

Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im Ø.

Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602**.

Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..09T3**.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237513 HW63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 Bohrstange Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 Bohrstange Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 Bohrstange Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für Ø 87,75 – 101,1 mm (mit Adapter Nr. 237534 bis Ø 114,1 mm).

je 1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (oder CC..0602 verwenden);

Nr. 260058 Gr. CU7010 (oder CC..09T3 verwenden).

Ersatzteil:

Für Nr. 237630 – 237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 – 237698.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237531 für Erweiterung auf Ø-Bereich von 105,75– 119,1mm (bis 132,1 mit Adapter 237534).

Wendeplattenhalter 237532 für Erweiterung auf ØBereich von 125,75– 139,1mm (bis 152,1 mit Adapter 237534).

Technische Beschreibung

Anbindung	HW63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Bohrstange	237630
Verstellbare Bohrstange	237642
CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Sorte CU7010	260058 CU7010
Wendeplatten-Halter	237645
SpindelkopfØ 9,75 – 152,1 mm Anbindung HW63	237513 HW63
Verstellbare Bohrstange	237640
Bohrstange	237634
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 101,1 mm	237539