



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Spanbrecher	PMG
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	WN.G 080404

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen