



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PMG
Sorte	CA115P
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen