

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-130****Bestelldaten**

Bestellnummer	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 030204

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,08 mm/U**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	10-130
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,08 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Sorte	BK8425
Typ	INOX

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		