



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen