

Garant**Spindelkopf ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	237501
GTIN	4045197579126
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Das Monoblock System besteht aus einem **Ausdrehwerkzeug mit integriertem Konus** für einfaches Aufschrauben auf ein vorhandenes **ER25-Spannzangenfutter**. Schnelle Grobverstellung. **Erweiterbar mit Brücke** Nr. 237508 bis Ø 100,1 mm.

Verwendung:

Zustellgenauigkeit 0,01 mm im Ø. Spindelkopf mit passender ISO-Wendeplatte Typ **CC..0602**.

Lieferumfang:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 260052 Gr. CU7010.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 237606 Gr. 1.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695 und 237696.

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung $\pm 20^\circ$ achten!
Innenkühlung: ja

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Brücke Ø 69,9 – 100,1 mm

237508