



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	260486 CA4515
GTIN	4960664610778
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 070208 CA4515 Sorte: CA4515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070208
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen