

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Spanbrecher	HQ
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen