




Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PMG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	1,2 mm

Sorte	CA115P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen