



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	260490 CA4515
GTIN	
Artikelklasse	25E

Beschreibung

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	GK
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen