



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT09T302-HQ CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA115P
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen