

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260098 CA115P |
| GTIN | 4960664045426 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 90 - 270 m/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT09T308-HQ CA115P |
| Toleranz | M |
| Spanbrecher | HQ |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Sorte | CA115P |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |