



**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: CA115P**



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260100 CA115P |
| GTIN | 4960664045259 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schneidstoff | HM |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Toleranz | M |
| Sorte | CA115P |
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Vorschub f | 0,07 - 0,5 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 270 m/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Spanbrecher | WP |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |