



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 340 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Spanbrecher	GK
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen