

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	GK
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen