

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: SW05****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260381 SW05 |
| GTIN | 4960664629596 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

DC.T 070202 SW05 Sorte: SW05

Spanbrecher: MQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 100 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 40 - 100 m/min |
| Hauptanwendung | Ti |
| Spanbrecher | MQ |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Vorschub f | 0,05 - 0,2 mm/U |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 1 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | SW05 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |