

PARAT®**X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, fahrbar1****Bestelldaten**

Bestellnummer

692541 1

GTIN

4006793002401

Artikelklasse

63X

Beschreibung**Ausführung:**

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst **oberflächenschonend**. Im Doppel-Aluminiumrahmen **integrierte Kippzylinderschlösser**, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.

1 Bodenschale mit Abdeckplatte, unterteilbar, Höhe 88 mm.

Innenausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm, 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm und 1 Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen.

TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

mit 4fach Teleskopauszug.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	8 kg
Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Breite	210 mm
Volumen	36 l
Innenmaß Höhe	360 mm
Werkstoff	X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	30 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Längssteg für Bodenschalen	692150
Schutzmatte	692800
Zahlenschloss Nachrüst-Sortiment	692755
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770