



LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 43W



Bestelldaten

Bestellnummer	081245 43
GTIN	5708997362037
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

NOVA „For Life“ LED Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.

- **Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.**
- **Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.**
- **Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	262 mm
Gesamtbreite	87 mm
Lichtstrom	600 - 6000 lm
Anschlusskabel Länge	5 m

IP-Schutzart	IP 67
Gesamtlänge	267 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	2660 g
Produktnameattribut	230 V
Produktart	Strahler