

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234015 25
GTIN	4045197697219
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 080407.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	125 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Wendepplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)

Schaft-Ø D _s	32 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	25
Maximale Verstellgrenze V _{max}	0,25 mm
Auskraglänge L _A	146 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	5×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP	239700 8IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3