

Garant**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 15,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 234015 15,5 |
| GTIN | 4045197697028 |
| Artikelklasse | 21S |

Beschreibung**Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 050204.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 050204 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Nutzlänge L ₁ | 80 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |

| | |
|---|---------------------------|
| Schaft-Ø D _s | 20 mm |
| Schaftlänge L _s | 50 mm |
| Serie | Power Drill |
| Nenn-Ø D | 15.5 |
| Maximale Verstellgrenze V _{max} | 0,25 mm |
| Auskraglänge L _A | 96 mm |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6535 |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6640 |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB630 |
| Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810 |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Schaft | ISO 9766 |
| Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | ballig bedingt |
| Bohrverwendung | bedingt Querbohren |
| Bohrverwendung | bedingt Paketbohren |
| Bohrverwendung | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung | bedingt schräg Anbohren |
| Innenkühlung | ja |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP | 674252 5IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m | 211750 0,38 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 5IP | 239700 5IP |