



TNMG 160408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TNMG 160408 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm
 Vorschub f : 0,08 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Sorte	HBX130

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen