



Kraft-Bündigschneider mit 20° abgewinkeltem Kopf, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	725610 200
GTIN	4003773081913
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 59 HRC). Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. **Mit Öffnungsfeder** und integrierter Verriegelung. **Kopf 20° abgewinkelt für bündige Schnitte.**

Verwendung:

Zum flächenbündigen Schneiden von weichen Werkstoffen wie z.B. Kunststoff-Aluminium, Kupfer (auch Cu-Stromschienen bis 3×10 mm), Blei.

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	6 mm
Schneide	induktiv gehärtet
abgewinkelter Kopf	20 Grad
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder	ja

mit Nachstellschraube	ja
Produktart	schneidende Zange