

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260385 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen