



Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 225mm



Bestelldaten

Bestellnummer	730350 225
GTIN	4003773089964
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere brüniert. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. **Zwei Schneidbereiche:** Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah; die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern“) sehr großer Kabel. **Enorme**

Kapazität: trennt eindrätige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrätig bis 70 mm² und feindrätig bis 120 mm².

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung bis Ø	23 mm
Schneidleistung	120 mm ²
ganze Länge	225 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung	mechanisch, Einhand

Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
mit Öffnungsfeder	nein
Produktart	Schere