

Garant**Set ohne Aufnahme Ø 9,75 – 88,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	237599
GTIN	4045197602091
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Bohrstangen und Zubehör im Koffer. **Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

Ø-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.

Für Ø 9,75 – 88,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendepplatten **Typ CC..0602...**

Lieferumfang:

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

je 1 Bohrstange(max. Ausdrehlänge): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wendepplattenhalter zur Brücke: Nr. 237565

1 Wendepplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendepplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Technische Beschreibung

Anbindung	SK40
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug