

Garant
**GARANT Softcut HSI-Hochvorschubfräser, mit Bohrung, ØD / Anzahl
Schneiden Z: 50/4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	214848 50/4
GTIN	4067263117230
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Die Wendeschneidplatten sind mit 15° im Trägerwerkzeug angestellt.

Verwendung:

f_z -Wert 0,8 mm wählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3Nm)
passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Serie	Softcut®
Rampinglänge L für α_{max}	25 mm

Schneiden-Ø D_c	50 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	76,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Rampingwinkel α_{max}	1,25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	98,3 mm
Ø D_3	27,4 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	2,8 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	15 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219833
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP