

Garant**GARANT Softcut HSI-Hochvorschubfräser, mit Bohrung, ØD / Anzahl
Schneiden Z: 63/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214848 63/5
GTIN	4067263117254
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Die Wendeschneidplatten sind mit 15° im Trägerwerkzeug angestellt.

Verwendung:

f_z -Wert 0,8 mm wählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Serie	Softcut®
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Anzahl Schneiden Z	5

Ø D ₃	40,4 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	102,3 mm
Rampinglänge L für α _{max}	38 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2,8 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	124,3 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,75 mm
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	15 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219833
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP