

Garant**GARANT Softcut HSI-Hochvorschubfräser, mit Bohrung, ØD / Anzahl
Schneiden Z: 42/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Die Wendeschneidplatten sind mit 15° im Trägerwerkzeug angestellt.

Verwendung:

f_z -Wert 0,8 mm wählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	56,5 mm

Schneiden-Ø D_c	42 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,8 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	78,3 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,75 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	15 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219833
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP