



## Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ: 71151061



### Bestelldaten

Bestellnummer	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen**. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.

- **Bürstenloser Motor hat 10% höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.**
- **Berührungsschutz an Getriebekopf.**
- **Kompakte Bauweise.**

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku und ohne Ladegerät**, mit L-BOXX, 1× Gürtelclip, 1× Bithalter.

#### Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

### Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	ASCD 18-300 W2 AS

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximales Drehmoment	290 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
typische Verwendung	Heavy Duty
Gewicht	1,2 kg
Schlagzahl	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Schlagschrauber

## Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80