

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 18-130****Bestelldaten**

Bestellnummer	237000 18-130
GTIN	4047109178144
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	18-130
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Sorte	BK8425
Typ	INOX

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		