

Mitutoyo**Digitaler Messschieber-SET IP67, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3**

Bestelldaten

Bestellnummer	412629 3
GTIN	4067263132837
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Elektronischer Messschieber mit Absolut-Elektronik und großem, gut ablesbarem Display. Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub. Durch geringen Energieverbrauch 18000 h kontinuierlichen Einsatz mit einer Batterie (Gr. 300: 5000 h). Das Gerät schaltet sich bei Bedienung automatisch ein und bei Nichtgebrauch nach ca. 20 Minuten automatisch aus.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

3x Messschieber Nr. 412623 Gr. 150 Set bestehend aus 3x Nr. 412623 Gr.150.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Kalibrierung	A1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4

Anzahl enthaltener Batterien	1
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 67
Auto-Abschaltung	ja
Schnabellänge	40 mm
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messbereich	0 - 150 mm
Betriebsdauer	15000 h
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120