

metabo[®] Handwerkerkompressor, Typ: 400/50D



Bestelldaten

Bestellnummer	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker und robuster Kompressor für einen anspruchsvollen Einsatz mit Instrumententafel und Riemenantrieb.

Technische Beschreibung

maximale Ansaugleistung	400 l/min
maximaler Druck (Luft)	10 bar
Herstellerbezeichnung	400/50D
Netzspannung	380-415 V
Leistungsaufnahme	2,2 kW
Höhe	817 mm
Breite	410 mm
Länge	1050 mm
Volumen Druckbehälter	50 l
maximale Füllleistung	360 l/min

Gewicht	73 kg
Produktart	Kompressor