

Mahr**Digitaler Messschieber-SET mit großem Display und rundem Tiefenmaß,
Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	412718 3
GTIN	4067263132882
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit rundem Tiefenmaß.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 3x Nr. 412716 Gr.150.

Technische Beschreibung

Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,0005 Zoll

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Anzahl enthaltener Batterien	1
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Ablesung	0,01 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Betriebsdauer	ca. 3 Jahre
Kalibrierung	A1
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------