



## Druckluft-Bandschleifer, Typ: 3260D12



### Bestelldaten

Bestellnummer	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Bandschleifer für den professionellen Einsatz.

- **360° schwenkbarer Schleifkopf**
- **Einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm**
- **Einfaches und robustes Design**

Schleifbandgröße 13×305 mm

#### Lieferumfang:

1 Kontaktarm, Schleifband 13×305 mm.

#### Hinweis:

Passende Schleifbänder finden Sie im Katalog 55 Band 2 auf den Seiten 368–371.

### Technische Beschreibung

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Gewicht	0,77 kg
Bandlänge	305 mm
maximaler Luftbedarf	1020 l/min
maximale Drehzahl	26000 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	3260D12

Abgabeleistung	300 W
Bandbreite	13 mm
Arbeitsgeräusch	81,5 dB(A)
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Bandschleifer