

**Mahr****Digitaler Messschieber-SET mit großem Display und rundem Tiefenmaß,  
Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 10****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 412718 10     |
| GTIN          | 4067263132875 |
| Artikelklasse | 43A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit rundem Tiefenmaß.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Set bestehend aus 10x Nr. 412716 Gr.150.

**Technische Beschreibung**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kalibrierung            | A1                         |
| Ablesung                | 0,0005 Zoll                |
| Messwertsicherung       | MAHR Reference-Lock-System |
| Messabweichung E MPE    | ±0,03 mm                   |
| Ablesung                | 0,01 mm                    |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm                      |
| Schnabellänge           | 40 mm                      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032          |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben      |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch              |
| Messbereich                              | 0 - 150 mm             |
| Betriebsdauer                            | ca. 3 Jahre            |
| Tiefenmaß vorhanden                      | ja                     |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                      |
| Tiefenmaß                                | Ø 1,6                  |
| Norm                                     | ISO 13385              |
| Messtechnik                              | digital                |
| Werkstoff                                | Edelstahl, INOX        |
| alle Teile                               | gehärtet               |
| Verpackung                               | stabile Box            |
| Produktart                               | Universal-Messschieber |

## Dienstleistungen

|  |               |
|--|---------------|
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 10X200 mm       | 021000 10X200 |
| DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 10X200 mm | 021010 10X200 |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|