



Druckluft-Bandschleifer, Typ: 4200H18K



Bestelldaten

Bestellnummer	079570 4200H18K
GTIN	15451689667
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bandschleifer für den professionellen Einsatz.

- **360° schwenkbarer Schleifkopf**
- **Einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm**
- **Einfaches und robustes Design**

Schleifbandgröße 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Lieferumfang:

4 Kontaktarme, Schleifband 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Hinweis:

Passende Schleifbänder finden Sie im Katalog 55 Band 2 auf den Seiten 368–371.

Technische Beschreibung

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Gewicht	1,39 kg
Bandlänge	457 mm
Abgabeleistung	400 W
Arbeitsgeräusch	78 dB(A)

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Anschlussgewinde	NPT
maximaler Luftbedarf	1260 l/min
Herstellerbezeichnung	4200H18K
Bandbreite	3, 13, 16-19 mm
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Druckluft-Bandschleifer Typ 4200D24	079570 4200D24
-------------------------------------	----------------