




## HELIGRIP Schneideinsätze, IC8250, Stechbreite w / Eckenradius R: 6/0,8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Artikelklasse	26C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

#### Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
INSL	19 mm
Eckenradius R	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,6 mm
Vorschub f Einstechen	0,13 - 0,25 mm/U
Stechbreite w	6 mm

Vorschub f Drehen	0,24 - 0,42 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	45 - 260 m/min
Sorte	IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen