


**HELIGRIP Schneideinsätze, IC8250, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273409 5/0,8
GTIN	7291075488432
Artikelklasse	26C

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f Drehen	0,23 - 0,35 mm/U
Stechbreite w	5 mm
INSL	19 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Vorschub f Einstechen	0,11 - 0,21 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 3 mm

Eckenradius R	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	45 - 260 m/min
Sorte	IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen