

## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB18V45



### Bestelldaten

Bestellnummer	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber** für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Robuster Akkuschauber mit leistungsstarkem Motor.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x 18V / 3,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

### Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	12,2 m/s <sup>2</sup>
maximales Drehmoment hart	45 Nm

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Herstellerbezeichnung	GSB 18V-45
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Akkukapazität	3 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
maximales Drehmoment weich	21 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	1 kg
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1900 min <sup>-1</sup>
typische Verwendung	Medium
Akkuspannung	18 V
Produktart	Schlagbohrschrauber