

 Mahr

Kleine Längenmessbank Precimar, Typ: SM60-V



Bestelldaten

Bestellnummer	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Längenmessbank für schnelle und präzise Messungen im Fertigungsbereich. Stufenlos höhenverstellbarer Auflagetisch (Ø 60 mm). Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung. Messflächen gehärtet. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten mit 8 mm Einspannschaft (auf Anfrage lieferbar). Wechselbare Messeinsätze.

Vorteil Werbetext:

Die Precimar SM 60 ist eine einfach zu bedienende Kleinlängen-Messbank für schnelle, präzise Außenmessungen an Werkstücken.

- **Einfacher Aufbau des Gerätes**
- **Fertigungsnah einsetzbar durch robuste Bauweise**
- **Schnelle Anpassung an neue Werkstücke**
- **Frei wählbare Messmittel (z.B. digitale Messuhr, Messtaster usw.)**
- **Messflächen mit gehärteter Antastfläche**
- **Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung**
- **Verwendung unterschiedlichster Messaufsätze**
- **Bedienung für Links- und Rechtshänder**
- **Verschiebbare Messpinole**

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger oder Messuhr. Inkl. plane Hartmetall-Messeinsätze Ø 3,5 mm.

Sonderzubehör:

Messuhr Nr. 434314 Gr. 25; 434318 Gr. 25; 434320 Gr. 25; 434324 Gr. 25; 434656 Gr. 25; 434655 Gr. 25; Kompaktlängenmessgerät 434707 Gr. 1200; Induktivtaster 434760 Gr. 2004M Weitere Messeinsätze auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Planparallelität der Messflächen	1 µm
Messkraft	5 N
Messflächen-Ø	6 mm
Messspanne	25 mm
Gewicht	9 kg
Messtechnik	analog
Produktart	Feinzeiger-Rachenlehre